

【原稿作成時のご注意点】

①デザイン・カットライン・白版を各レイヤーに作成してください。

②カットライン（パス）を作成してください。

カットラインはデザイン及び白版から2mm 以上離して作成してください。

カットラインの作成が難しい場合はご相談ください。

③白版は（K100）で作成してください。


※意図的に全面や一部分を白版無しにしてデータを作成する際は、ご入稿の際にその旨をお伝えください。

その他ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。

カラー版

白版


カットライン




カットパスを作成する際は、印刷の剥がれ、割れを防止するためデザインから2mm 以上離すように作成してください。

また鋭角な部分やパスとパスの間の狭さがあると、機械でカットする際にキレいにカットできない恐れがあります。また鋭いパスはケガにつながる恐れがありますので角を丸めるようにして作成してください。

パスがとぎれていたりねじれていたりするデータは制作ができないため、再入稿いただく場合がございます。ご入稿前に該当する箇所がないかご確認ください。




2mm






















【テンプレートパーツ】

アクリルキーホルダーの金具穴、アクリルスタンドの差し込み部分はテンプレートにご用意しておりますパーツをご利用ください。

大きさを変更したり変形したりしないようにしてください。




←アクリルキーホルダーの穴

																		
10mm	11mm	12mm	13mm	14mm	15mm	16mm	17mm	18mm	19mm	20mm	21mm	22mm	23mm	24mm	25mm	26mm	27mm	28mm

↑アクリルスタンドの差し込み部分


【アクリルキーホルダーの穴部分の補足】

アクリルキーホルダーの金具穴部分の外側 2mm 部分に印刷を入れると印刷の剥がれの原因となりますのでご注意ください。



【テンプレートについて】

テンプレートの「製作テンプレート」レイヤーで希望されるサイズのサブレイヤーのみ表示またはその他のサブレイヤーを削除してご使用ください。



ご希望するサイズ帯のみ表示またはその他のを削除してください。

【複数デザイン同時入稿の場合】

「デザイン」アートボードを複製して 10 デザインを目処にまとめてください。

アートボード

分版プレビュー

1 製作ガイド

2 デザイン

【包装に関して】


デザイン事に包装のチェック欄にチェックと入れてください。

※必ずチェックをしてください。

包装: ☐OPP ☐アルミ銀蒸着袋

【数量に関して】

デザイン事に製作数で記入ください




成形：120×150mm 以内


製作個数：30


【枠内へのナナメ配置禁止】


枠内に斜めに配置しないでください。

キーホルダー穴が上になるように垂直に配置してください。










完成形：本体 120×150mm 以内
台座：70×50mm 以内

カットラインを含めたサイズをご指定の枠内に実寸で作成ください。


製作個数：

※必ずチェックをしてください。


包装: ☐OPP ☐アルミ銀蒸着袋




カットラインを含めての仕上がりサイズとなります。




カットラインから印刷範囲まで 2mm 程度余白を設けてください。



絵柄から余白を設けて作成する場合。印刷範囲をお納めください。



金具穴指定がない場合センター上部となります。



※カットラインは弊社にお任せの場合、複雑な形状は単純化されます。